

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60
р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602
Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Инверторный сварочный полуавтомат AuroraPRO OVERMAN 165 (MOSFET)

Артикул: 7226642



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **30 460 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Напряжение питающей сети	230, В
Частота тока в сети	50/60, Гц
Потребляемая мощность	6.1, кВА
Потребляемый ток	27.5, А
Рекомендуемая мощность генератора	>7, кВА
Напряжение холостого хода	48, В
Режим работы при 40°	30, %
Диапазон регулирования тока	40-160, А
Диаметр проволоки	0.6/0.8/1.0, мм

Скорость подачи проволоки	1.2-11.5, м/мин
Диапазон регулирования тока	20-140, А
Температурный диапазон работы	-20 ; +50, °C
Класс изоляции	F
Степень защиты	IP21
Размеры	467x203x476, мм
Размеры упаковки	560x360x530, мм
Вес нетто	17.5, кг
Вес брутто	19.5, кг
Производитель	Aurora
Код	7226642
Код Airus	26642

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Аппараты легендарной серии OVERMAN, с расширенным функционалом, соответствующим современным требованиям рынка. Новые инверторы сохранили лучшие особенности серии: MOSFET технология, надёжность конструкции, высокие динамические свойства дуги, низкий уровень брызг металла. Обновленные аппараты получили дополнительную функцию ручной дуговой сварки **ММА**. В аппаратах реализована новая система отвода тепла от силовых элементов, выполненная на четырёх отдельных радиаторах охлаждения. Пластиковые накладки на углах аппарата, дополнившие антивандальное исполнение, отлично защитят органы управления от случайного повреждения. Изменение полярности теперь осуществляется не внутри аппарата, а кабелем на передней панели.

Сформировано 23.07.2026 04:07 · INTERTOOLER.RU