

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Стружкоотсос KROM MF, 1.5 кВт, 220В, 1 мешок

Артикул: MF



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **19 000 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность электродвигателя, кВт	1.5
Номинальное напряжение, В	220
Производительность, м3/ч	1200
Тип фиксатора мешка/фильтра	пружина
Диаметр вентилятора, мм	300
Уровень шума, Дб	75
Количество патрубков воздухопроводов, шт	1
Количество мешков накопителей. шт	1
Диаметр мешков/фильтров, мм	480
Размеры, мм	470*450*515

Габаритные размеры в упаковке, мм	470*450*515
Масса, кг	30

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Аспирация MF 220 В 1,5 кВт предназначена для удаления опилок, стружки и сбора мелкого не металлического мусора. Это одна из самых компактных аспираций в нашем ассортименте, оснащенная одним мешком для сбора пыли.

Она работает от сети 220 В, что позволяет легко подключить ее в любом месте, включая монтажные работы. Благодаря небольшому весу и размеру, данную аспирацию легко перемещать, а для удобства переноски есть ручка. Она также оснащена кнопкой включения, расположенной на корпусе возле двигателя.

Для подключения гофрошланги используется тройник для одновременного подключения трех шлангов диаметром 100 мм.

Учитывая небольшую мощность (1,5 кВт), данная модель не предназначена для использования с крупным деревообрабатывающим оборудованием, но она идеально подходит для уборки и удаления стружки от небольших бытовых станков.

Комплект поставки

- Стружкопылесос MF 220-1,5
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 24.08.2026 05:17 · INTERTOOLER.RU