

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Установка вытяжная BELMASH MDC1100

Артикул: D117A



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **52 990 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность, кВт	0,75
Напряжение, В	230
Артикул	D117A
Тип электродвигателя	Асинхронный
Масса нетто, кг	40
Масса брутто, кг	40
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	1190×460×455

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Эффективная система утилизации стружки и опилок - это не только чистота в мастерской, но и забота о здоровье.

Установка BELMASH MDC1100 предназначена для удаления металлических опилок, стружки и пыли, образующихся в процессе металлообработки.

Особенности

- Эффективное удаление опилок и пыли
- Надежный асинхронный двигатель
- Простая замена фильтра
- Компактный устойчивый корпус

Конструкция

Центробежный вентилятор создает разрежение воздуха, благодаря которому образуется поток, втягивающий все отходы реза (стружку, пыль) в разделительный узел. Более крупные и тяжелые частицы падают в ящик для отходов, а мелкие частицы, такие как пыль, под воздействием потока воздуха, попадают в фильтр-мешок. Материал крыльчатки - алюминий.

Питание установки BELMASH MDC1100 осуществляется от однофазной сети переменного тока напряжением 230 В.

Продуманная конструкция позволяет менять фильтр без потери времени. Устойчивое основание исключает опрокидывание модели при работе.

Соединительный шланг (100×1800 мм) изготовлен из нержавеющей стали, а фильтр-мешок огнестойкой ткани. Они обеспечивают надежность и долгую службу.

Установку не следует подключать к оборудованию, которое использует смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ).

Установка имеет небольшие размеры. Это позволяет комфортно расположить ее даже в небольшой мастерской. А для безопасного перемещения установки предусмотрены две удобные ручки.