

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Установка вытяжная BELMASH MDC1100/400

Артикул: D118A



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **52 990 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность, кВт	0,75
Напряжение, В	380
Артикул	D118A
Тип электродвигателя	Асинхронный
Масса нетто, кг	40
Масса брутто, кг	40
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	1190×460×455

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Эффективная система утилизации стружки и опилок - это не только чистота в мастерской, но и забота о здоровье.

Установка BELMASH MDC1100/400 предназначена для удаления металлических опилок, стружки и пыли, образующихся в процессе металлообработки.

Особенности

- Эффективное удаление опилок и пыли
- Надежный асинхронный двигатель
- Простая замена фильтра
- Компактный устойчивый корпус

Конструкция

Центробежный вентилятор создает разрежение воздуха, благодаря которому образуется поток, втягивающий все отходы реза (стружку, пыль) в разделительный узел. Более крупные и тяжелые частицы падают в ящик для отходов, а мелкие частицы, такие как пыль, под воздействием потока воздуха, попадают в фильтр-мешок. Материал крыльчатки - алюминий.

Питание установки BELMASH MDC1100/400, осуществляется от трехфазной сети переменного тока напряжением 400 В.

Продуманная конструкция позволяет менять фильтр без потери времени. Устойчивое основание исключает опрокидывание модели при работе.

Соединительный шланг (100×1800 мм) изготовлен из нержавеющей стали, а фильтр-мешок огнестойкой ткани. Они обеспечивают надежность и долгую службу.

Установку не следует подключать к оборудованию, которое использует смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ)

Установка имеет небольшие размеры. Это позволяет комфортно расположить ее даже в небольшой мастерской. А для безопасного перемещения установки предусмотрены две удобные ручки.

